

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB, mobile phone - Titanium Color, HyperOS, 12 GB

Gamintojas: **XIAOMI** · Modelis: **MZB0M09EU** · EAN: **6932554470142** · Prekės kodas: **569736**



397,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **328,84 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Produktbeschreibung Das Redmi Note 15 Pro 5G kombiniert stabile Verarbeitung mit überzeugendem Design - ein starker Partner für die Anforderungen des mobilen Alltags. Das 17,35 cm (6,83") große AMOLED-Display ist mit hochfestem Glas geschützt, das Gehäuse hat einen verstärkten Mittelrahmen und ist mit IP68 besonders gut gegen Feuchtigkeit abgesichert. Im Innern sitzt ein 6580 mAh großer Akku, der reichlich Energie für den MediaTek Dimensity 7400-Ultra Achtkern-Prozessor und bis zu 3200 cd/m² Displayhelligkeit liefert und mit 45W TurboCharge schnell aufgeladen werden kann. Über Reverse Charging können anderen Geräte außerdem mit bis zu 22,5 Watt geladen werden. Außerdem mit an Bord: Eine 200MP-Hauptkamera erzeugt im Zusammenspiel mit einer 8MP Ultraweitwinkelkamera ultraklare Bilder - für dynamische Schnappschüsse und mit umfassenden AI-Bearbeitungsfunktionen. Die integrierten Lautsprecher sorgen für beeindruckenden Stereosound mit Lautstärke-Boost. Art.-Nr.: 100184551 Energieeffizienzklasse: B (A - G) | Batterielaufzeit pro Zyklus: 60 h : 50 min | Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall: B | Reparierbarkeitsklasse: C | Batterielaufzeit in Zyklen: ≥ 1.000 | Eindringungschutzgrad: IP68 | Typ: Smartphone | Farbe: grau | EAN: 6932554470142 | Hersteller-Nr.: MZB0M09EU | Serie: Redmi Note 15 Pro 5G | Prozessor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 Kerne) / Boosttakt 2,6 GHz | Sim-Slot: Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | Arbeitsspeicher: 12 GB | Display: 17,35 cm (6,83 Zoll) | Grafik: Mali-G615 | Festspeicher: 1 | Kamera: 2 | Sound: 2.0 Kanal | Konnektivität: Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bauart: Smartphone | Ortung: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | Funktionen: Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Betriebssystem: HyperOS 2 | Schnittstellen: 1x USB-C 2.0 | Stromversorgung: 6580 mAh | Feature: AI-Gesichtsentsperrung, Schutz gegen Spritzwasser nach IP68, KI-Radiergummi Pro, KI-Beseitigung von Blendeffekten, KI-Bilderweiterung, KI-Skyscoping, KI-Bokeh, KI-Bildverbesserung, KI-Verschönerung, KI-Film, Circle to Search mit Google, Google Gemini | Weitere Informationen: bis zu 45W TurboCharge, bis zu 22,5W Reverse Charging zum Laden anderer Geräte | Displayhelligkeit: 3200 cd/m² maximale Helligkeit, 1800 cd/m² (HBM) | Zubehör: USB-C-Kabel, SIM-Auswurf tool, Schutzhülle, Kurzanleitung | Abmessungen: Breite: 76,29 mm x Höhe: 163,22

mm x Tiefe/Länge: 7,96 mm | Gewicht: 195 Gramm | Warn- und Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise: Beachten Sie sämtliche anwendbaren Gesetze und Vorschriften, die eine Benutzung des Mobiltelefons in bestimmten Fällen und Bereichen einschränken. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Tankstellen und in explosionsgefährdeten Bereichen sowie in potentiell explosiven Umgebungen, z. B. Betankungsbereichen, Unterdecks auf Schiffen, in chemischen und petrochemischen Transport- und Lagerstätten und Zonen, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver enthalten kann. Beachten Sie Schilder, die Sie auffordern, kabellose Geräte wie Ihr Mobiltelefon und andere Funkgeräte auszuschalten. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon bzw. Ihr kabelloses Gerät aus, wenn Sie sich in Sprenggebieten oder in Bereichen befinden, in denen Sie durch Schilder aufgefordert werden, "Funkgeräte" oder "elektronische Geräte" auszuschalten, um potentielle Gefahren zu vermeiden. Benutzen Sie das Telefon nicht in Operationssälen, Notaufnahmen oder Intensivstationen von Krankenhäusern. Halten Sie die geltenden Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitszentren stets ein. Falls Sie auf ein medizinisches Gerät angewiesen sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um zu ermitteln, ob Ihr Mobiltelefon gegebenenfalls den Betrieb des Geräts beeinträchtigt. Um die mögliche Beeinträchtigung eines Herzschrittmachers zu vermeiden, muss sich das Mobiltelefon stets in einem Abstand von mindestens 15 cm vom Herzschrittmacher befinden. Dies kann zum Beispiel dadurch sichergestellt werden, dass Sie das Telefon an das dem Herzschrittmacher gegenüberliegende Ohr halten und das Telefon nicht in Ihrer Brusttasche tragen. Sie dürfen das Telefon nicht in der Nähe von Geräten wie Cochleaimplantaten oder ähnlichen Geräten benutzen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften in Flugzeugen und schalten Sie Ihr Mobiltelefon im Flugzeug aus, falls erforderlich. Wenn Sie ein Fahrzeug steuern, benutzen Sie das Telefon nur gemäß den geltenden Verkehrsgesetzen und -vorschriften. Um einen Blitzeinschlag zu vermeiden, darf das Mobiltelefon während eines Gewitters nicht im Freien verwendet werden. Verwenden Sie das Telefon nicht, um Anrufe zu tätigen, während es geladen wird. Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie im Badezimmer. Dies könnte zu elektrischem Schlag, Verletzung, Brand und Schäden am Ladegerät führen.

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	PC-System & Mobilgerät > Mobiltelefon [+168][-381]
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	1,00cm x 8,00cm x 16,00cm
Svoris	0,20kg